


Návod použití:


Lanková plomba Flexi Grip F150M je univerzální plomba, která má široké uplatnění.


Plomba se skládá ze dvou částí z hliníkového těla a ocelového lanka $\varnothing 1,5$ mm, dlouhého 300 mm. Uzavírání plomby je velice jednoduché. Lanko protáhneme otvory, které chceme zabezpečit proti otevření. Poté lanko vsuneme do těla plomby a protáhneme podle potřeby. Tahem těla směrem dolů vyzkoušíme správné zaplombování. Pro maximální zabezpečení u vysunutého lanka odstříháme zakalenou špičku. Tímto odstřížením se dosáhne roztřepení lanka a jakékoliv znemožnění opětovného zasunutí. Otevření plomby se provádí tak, že se pomocí štípacích kleští lanko přestřihne, tímto se plomba znehodnotí.

Plomba může být číslovaná, může mít vlastní potisk, případně čárový kód.




Správné zavírání lankových plomb







Lanková plomba před uzavřením



Lanková plomba po uzavření



Lanková plomba po odstřížení zakalené špičky
(správné uzavření plomby)



Lanková plomba po přestřížení